

MINISCAN III-10



两轴激光扫描振镜

为小型工业加工设计

**DIGITAL
CONTROL**



- 通过SL2-100 20bit协议或XY2-100 16bit协议控制
- 数字控制、低噪音和低漂移
- 坚固，防尘，适用于工业环境
- 多种镜片基材和镀膜，特别是针对打标和激光清洗
- 输入孔径: 10 mm

数字控制，最高扫描速度

优势

新的MINISCAN III提供非常稳定的数字控制，进一步改善噪音和漂移值，从而使系统更加可靠和稳定。XY2-100 16位和SL2-100 20位协议可以与数字接口一起使用。相应的线缆定义使用的协议。

可选配置

透镜，保护窗以及反射镜材质和镀膜适用于所有常见的激光器种类，波长，功率密度，焦距和工作幅面。这使多种加工应用得以获得最优化质量和加工效率。我们乐于为您提供最适合您应用的定制化配置。我们也乐于帮助您选择适合您应用的最优化配置。

典型应用

适合大部分应用，尤其针对高速烧蚀、表面清洗以及高要求的打标任务。数字控制和强大的pwm输出级保证了速度和动态响应。您还可以选择将MINISCAN III与我们的相机适配器和机器视觉控制组件结合起来进行过程监控。

创新与品质

在RAYLASE，创新与保持产品的高品质是我们的首要目标。我们所有的产品是在自己的实验室和生产车间研发、制造和测试的。通过我们的全球支持网络，能够为客户提供最好的维护与快速支持服务。

两轴激光扫描振镜

为小型工业加工设计

通用规格					
电 源	电压	+30 或 +48 V	典型偏转角		± 0.393 rad
	电流	2 A, RMS, 最大 5 A	分辨率 XY2-100 16-Bit		12 μrad
	纹波/ 噪音	最大 300 mVpp, @ 20 MHz 带宽	分辨率 SL2-100 20-Bit		0.76 μrad
环境温度		+15°C 至 +35°C	重复定位精度 (RMS)		< 2.0 μrad
储存温度		-10°C 至 +60°C	定位噪声 (RMS)		< 4.5 μrad
湿度		≤ 80 % 无结露	温度漂移	最大增益漂移 ¹	15 ppm/K
外壳防护等级		IP 64		最大位置漂移 ¹	10 μrad/K
接口信号	数字	XY2-100 增强协议 SL2-100 协议	8h长期漂移 ¹		< 80 μrad

¹ 光学角。每轴的漂移，30分钟预热后，环境温度和加工负荷稳定。

基于孔径的规格 - 机械参数

扫描振镜	MINISCAN III-10 SI	MINISCAN III-10 QU
输入孔径 [mm]	10	10
光束位移 [mm]	12.4	12.4
重量 (无透镜) [kg]	约 0.9	约 0.9
尺寸 (L x W x H) [mm]	100.0 x 77.0 x 83	100.0 x 77.0 x 83

反射镜类型

波长	材质
355 nm	SI
532 nm	SI
1,064 nm	SI
1,070 nm	QU
10,600 nm	SI

QU = 石英; SI = 硅

基于类型的规格 - 调校

调校	描述
打标调校 (MA)	针对打标应用的优化调校

基于类型的规格 - 动态参数

扫描振镜	MINISCAN III-10-SI	MINISCAN III-10-QU
调校	MA	MA
高/一般字符质量的打标速度 [cps] ^{1, 2}	800 / 1,000	800 / 1,000
打标速度 [rad/s]	30 @ 30 V / 48 V	30 @ 30 V / 48 V
定位速度 [rad/s] ³	60 @ 30 V 100 @ 48 V	60 @ 30 V 100 @ 48 V
追迹误差 [ms] ⁴	0.13	0.13
1%全行程阶跃响应时间 [ms] ⁵	0.30	0.30

¹ 用F-Theta透镜 f = 163 mm / 幅面尺寸 120 mm x 120 mm ² 1 mm高的单线字 ³ 参考“速度计算”

⁴ 计算加速时间约为1.8 × 追迹误差。⁵ 稳定于全行程的1/1,000。

速度计算

幅面速度 = F-Theta透镜焦距 × 定位速度:

示例: MINISCAN III-10-SI F-Theta透镜 f = 163 mm, 定位速度 100 rad/s
 v = 163/1000 x 100 = 16 m/s

反射镜与透镜: 振镜反射镜和拥有优化镜座的物镜适用于几乎所有类型的典型激光器，波长，功率密度，焦距和工作幅面。也可以按照客户的特殊要求订制。请联系RAYLASE技术支持团队以获得规格信息和可能的组合，请联系+49 8153 9999 699或电邮support@raylase.de。